PRODUCTINFORMATIE

KAPPA LOAD

9658FTP300P64 TFR

EAN 4031582386349



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Bokwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2000 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	4800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	355 mm
Totaal gewicht	22,81 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Lubrication nipple	1

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	140 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD

9658FTP300P64 TFR

EAN 4031582386349

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH