

## GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	163 mm
Загальна ширина	66 mm
Загальна вага	0,522 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	128 mm
Поворотне з'єднання	256 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Довжина пластини	95 mm
Ширина тарілки	70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	44,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	52 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	72 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	76 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

