PRODUCTINFORMATIE

AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila care
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	138 mm
Totaal gewicht	0,84 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	38 mm
Zwenk radius	88 mm
Draaicirkel	176 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH