

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Bestelnummer 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	20 kg
Statisch draagvermogen	40 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	42,5 mm
Totale breedte	26 mm
Totaal gewicht	0,046 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	32 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Breedte wielkern	14 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	11 mm
Zwenk radius	27 mm
Draaicirkel	54 mm
Diameter koepel	26,5 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	38 mm
Breedte plaat	32 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	24 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	30 mm
Diameter plaatgat	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Bestelnummer 00032082

TECHNISCHE TEKENINGEN

