ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Kappa load
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	960 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	110 mm
Общий вес	6,7 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованый чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	58 mm
Радиус поворота	137,5 mm
Поворотное соединение	275 mm
Lubrication nipple	1
Диаметр купола	111 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецисcионый шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	135 mm
Ширина пластины	110 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9650FTP150P63 CL67


EAN 4031582314151

Номер заказа 00804572

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH