INFORMACE O PRODUKTU

ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	85 mm
Celková hmotnost	0,57 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Nerezové ocel

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UFD100P62


EAN 4031582347128

Objednací číslo 00035521

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH