

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Duratech heat
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	75 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	150 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	200 °C

휠

차체 재질	열가소성 합성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	31 mm

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

