

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493  
Bestelnummer 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                  | Integral twin                        |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel                            |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed  |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 125 kg                               |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 125 kg                               |
| Statisch Draagvermogen       | 375 kg                               |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                               |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                |
| Totale hoogte                | 150 mm                               |
| Totale breedte               | 63 mm                                |
| Totaal gewicht               | 1,176 kg                             |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisiekogellagers    |
| Kleur Wiel                    | Grijs wit (RAL9002)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 12 mm                  |
| Breedte wielkern              | 12 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D             |

## VORK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium  |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager      | Precisiekogellagers |
| Kleur           | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset          | 37,5 mm             |
| Zwenk radius    | 103 mm              |
| Uitzwenking     | 206 mm              |
| Diameter koepel | 61,5 mm             |

## BEVESTIGING

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Type bevestiging                          | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout                             | 32 mm             |
| Lengte Bout                               | 45 mm             |
| Schroefdraad positie                      | 7 mm              |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 2                 |



Duitse  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7


EAN 4031582302493  
Bestelnummer 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Duitse  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award