

AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783

Número de comanda 00030577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte | Agila twin |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 60 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 120 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Alçada total | 69 mm |
| Àmplia general | 57 mm |
| Pes total | 0,362 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Roda de color | Passivat blau |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 50 mm |
| Banda de rodadura ample | 19 mm |
| Corporació ample | 19 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Support Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 25 mm |
| Scio de giro | 77 mm |
| Sterferencia de giro | 155 mm |
| Dome Dictel | 53 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm |

AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783
Número de comanda 00030577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

