

## AGILA

2470UAP125P50

EAN 4031582301168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                     |
| Электропроводящий                  | Нет                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                        |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -25 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                      |
| Общая высота                       | 160 mm                     |
| Общая ширина                       | 60 mm                      |
| Общий вес                          | 0,85 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                   |
| Радиус поворота       | 103,5 mm                |
| Поворотное соединение | 207 mm                  |
| Диаметр купола        | 60 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)       |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 125 mm                           |
| Ширина Протектор        | 32 mm                            |
| Ширина тела             | 32 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                   |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 77 mm                  |
| Ширина пластины                          | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 46,5 mm                |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 51,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 56 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины               | 8,5 mm                 |

# AGILA

2470UAP125P50

EAN 4031582301168

Номер заказа 00030063  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

