INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila
Tip	Rola fixă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	69 mm
Lățime totală	35 mm
Greutate totală	0,11 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru
Diametru cupolă	27 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	19 mm
Lățimea corpului	19 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă pătrată
Lungime placă	55 mm
Lățimea plăcii	55 mm
Lungime orificiu placă (minim)	38,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	44 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	38,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	44 mm
Diametru orificiu placă	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478UAP050P41-55


EAN 4031582404326

Numărul de comandă 00039979

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH