

LEVINA

5371UAP100P30-11

EAN 4031582358797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Behuizingstype	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	137 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Offset	36 mm
Zwenk radius	98 mm
Draaicirkel	196 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

Universele
Design
AwardDeutscher
Ontwerper
Club

LEVINA



5371UAP100P30-11

EAN 4031582358797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Universele
Design
Award



Deutscher
Ontwerper
Club