

PLATE

P10-40x19 / 10 TFR

EAN 4031582393880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지



핵심 속성

제품명	장착 플레이트
하우징 유형	액세서리
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
총높이	10 mm
전체 체중	0.03 kg

피팅

피팅 유형	U자형 플레이트가 있는 스템
플레이트 길이	40 mm
플레이트 너비	19 mm
플레이트 홀 길이(최대)	32 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	32 mm
플레이트 구멍 직경	4 mm