

PURETECH

PVO125x37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.45 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	37 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44.4 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	85 Shore A

PURETECH

PVO125x37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

