

장착 플레이트

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지



핵심 속성

제품명	장착 플레이트
하우징 유형	액세서리
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
정지 중 하중용량	80 kg
총높이	8 mm

피팅

피팅 유형	L자형 플레이트가 있는 스템
플레이트 길이	40 mm
플레이트 너비	25 mm
플레이트 홀 길이(최대)	32 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	32 mm
플레이트 구멍 직경	4 mm