

# KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Карра                                           |
| Тип                                | Фіксований Колісна опора                        |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 2400 kg                                         |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 2000 kg                                         |
| Електропровідність                 | Ні                                              |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                              |
| Статичний Вантажопідйомність       | 4800 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                           |
| Загальна висота                    | 355 mm                                          |
| Загальна вага                      | 18,34 kg                                        |

## КРОНШТЕЙН

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу   | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма         | Широка Підсилений               |
| Lubrication nipple | 1                               |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Чавун                           |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Захист різьби           | З різбовим поручителем          |
| Діаметр                 | 300 mm                          |
| Протектор               | 80 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 200 mm              |
| Ширина тарілки                            | 160 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 160 mm              |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 120 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 15 mm               |

