

# OMIKRON TWIN

9950STP500P68 RADBREITE 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	10000 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	10000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	610 mm
Totaal gewicht	130,875 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	500 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellager
Offset	130 mm
Zwenk radius	380 mm
Uitzwenking	760 mm
	✓

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	270 mm
Breedte plaat	250 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	230 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	210 mm
Diameter bevestigingsgat	17 mm

# OMIKRON TWIN

9950STP500P68 RADBREITE 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

