

## STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Stylea                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 50 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvnese                    | 100 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 91,5 mm                          |
| Kopējais platums                     | 46 mm                            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Poliamīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis           |
| Pagrieziena rādiuss | 53 mm                     |
| Grozāms savienojums | 106 mm                    |
| Kupola diametrs     | 23 mm                     |

## RITENIS

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls    | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūtnis               | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                  | Kniedēts                         |
| Izplešanās armatūra  | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs             | 65 mm                            |
| Protektora platums   | 7 mm                             |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm                        |

# STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

