

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stylea
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	77 mm
Ancho total	54 mm
Peso total	0.12 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Desplazamiento	30 mm
Radio de giro	62 mm
Interferencia de giro	124 mm
Diámetro del domo	20 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Color Aro	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979

Número de pedido 00074332

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

