

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 RAL9002

EAN 4031582358252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea safety
Тип	Система за автоматично заключване
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	75,5 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0,179 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	15 mm

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	23 mm
Радиус на завъртане	66 mm
Интерференция при завъртане	132 mm
Диаметър на купол	30 mm
Намек	Принуждавайте да освободите дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm.

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
InterzumIF награда за
Дизайн

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 RAL9002

EAN 4031582358252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

