



A imagem pode diferir do produto original

#### RODA


|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Ferro Fundido                    |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 250 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 25 mm                            |
| Comprimento do cubo        | 62 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS


|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto                   | Novatech                         |
| Tipo                              | Roda                             |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 1440 kg                          |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 1200 kg                          |
| Elétrico condutivo                | Não                              |
| Aço inoxidável                    | Não                              |
| Capacidade de carga estática      | 2880 kg                          |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                            |



**NOVATECH**

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582381055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.