

ALPHA

3470UOO160P63

EAN 4031582010220
Objednávací číslo 00037128

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 350 kg |
| Statická Nosnost | 700 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 200 mm |
| Stavební výška | 96 mm |
| Celková hmotnost | 1,823 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 160 mm |
| Šířka Běhoun | 40 mm |
| Šířka středu kola | 40 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 135 mm |
| Průměr otáčení | 270 mm |
| Poloměr otáčení | 96 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ALPHA

3470UOO160P63

EAN 4031582010220

Objednáací číslo 00037128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

