

AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-12,3

EAN 4031582351057



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,155 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	49 mm
Průměr otáčení	98 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	12,3 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-12,3

EAN 4031582351057



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

