

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	46 mm
Радиус поворота	77,5 mm
Поворотное соединение	155 mm
Диаметр купола	86 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	63 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	550 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	550 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	102 mm
Общая ширина	86 mm
Общий вес	1,1 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Номер заказа 00062142

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

