

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Bestelnummer 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,127 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Uitzwenking	106 mm
Diameter koepel	23 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met griping, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863
Bestelnummer 00074435

TECHNISCHE TEKENINGEN

