

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Número de comanda 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Delta twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 750 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 600 kg

Tracidad de carga estàtica 1500 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 178 mm

Àmplia general 157 mm

Pes total 4,862 kg

RODA

Material corporal	Alumini
	suau
	convex
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Trànsit gris A (RAL7042)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Revestiment transparent
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	126,5 mm
Sterferencia de giro	253 mm
Dome Dictel	136 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

INFORMACIÓ DE PRODUCTE

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Número de comanda 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Número de comanda 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

