

LUMINA

AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582335750

Номер замовлення 00071469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	56 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,07 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Дорожньо-сірий А (RAL7042)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	10 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	10 mm
Твердість Протектор (А)	87 Прибережна А

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліпропілен
Вила Форма	Кронштейн Колесо, закритий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	52 mm
Поворотне з'єднання	104 mm
Діаметр ковпачка	0 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання В10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582335750

Номер замовлення 00071469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

