

ELASTECH

UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Barva kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,25 kg

ELASTECH

UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392

Objednací číslo 00030733
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

