

# LEVINA

5370UAP150P30-11

EAN 4031582363401



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	190 mm

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	113 mm
转向干涉	226 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

产品信息

# LEVINA

5370UAP150P30-11

EAN 4031582363401



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)