

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	235 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	2,62 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	155 mm
Ingombro di piroettamento	310 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169

Numero d'ordine 00063920
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

