

KAPPA

9681TOP250P63 CL67

EAN 4031582315738

Номер замовлення 00829038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●●○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Карра

Тип Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку

Стандартний EN12533 — Колісні опори для великих навантажень

Обвантажопідйомність 4 км/год 1200 kg

Обвантажопідйомність 6 км/год 1000 kg

Статичний Вантажопідйомність 2000 kg

Діапазон температур (мінімальний) -30 °C

Діапазон температур (максимальний) 80 °C

Загальна висота 305 mm

Загальна ширина 110 mm

Загальна вага 5,467 kg

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 250 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 61 mm |
| Радіус повороту | 187,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 375 mm |
| | ✓ |
| Діаметр ковпачка | 111 mm |

KAPPA

9681TOP250P63 CL67

EAN 4031582315738

Номер замовлення 00829038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

КАРРА

9681TOP250P63 CL67

EAN 4031582315738

Номер замовлення 00829038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

