

## ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness          | мек                                           |
| Материал на тялото      | Цинков лят                                    |
| Материал на резбата     | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер ,<br>Неръждаемост       |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба               |
| Диаметър                | 125 mm                                        |
| Ширина на Резба         | 32 mm                                         |
| Диаметър на отворите Ос | 8 mm                                          |
| Дължина на центъра      | 35.5 mm                                       |
| Твърдост на Резба (A)   | 75 Бръснач А                                  |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Elastech                     |
| Тип                                | Колело                       |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 150 kg                       |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                        |
| Общо тегло                         | 0.68 kg                      |

