

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Numero d'ordine 00074931



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno intermittente
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	77 mm
Larghezza complessiva	54 mm
Peso complessivo	0,177 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Grigio antracite (RAL7016)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	8 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	30 mm
Raggio di piroettamento	62 mm
Ingombro di piroettamento	124 mm
Diametro cuffia superiore	20 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm
Lunghezza perno	20 mm

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037
Numero d'ordine 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

