

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695

Numéro de commande 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0,209 kg

ROUE

Corps de roue	Plastique thermdurci, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45,5 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695

Numéro de commande 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

