

ZETA

4688ITP160P63 cv

EAN 4031582366679



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	117 mm
Celková hmotnost	1,95 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Tread profile	konvexní
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	117 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA

4688ITP160P63 cv

EAN 4031582366679

Objednáací číslo 00837945
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

