



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Galea                                 |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi       |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                                |
| Portata statica                     | 200 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                 |
| Altezza totale                      | 139 mm                                |

### RUOTA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene       |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano    |
| Parafili                    | Con parafili        |
| Diametro                    | 100 mm              |
| Larghezza battistrada       | 30 mm               |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A          |

### SUPPORTO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale                 | Poilammide           |
| Forma della forcella      | Chiuso               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere |
| Disassamento              | 40 mm                |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm               |

### FISSAGGIO

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
| Diametro bullone  | 22 mm               |
| Lunghezza bullone | 40 mm               |

# GALEA

5071PJH100R05-22X40

EAN 4031582368437



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

