
INFORMAȚII DESPRE PRODUS

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron twin
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 similar - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1400 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	3600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	245 mm
Lățime totală	189 mm
Greutate totală	11,99 kg

FURCA

Materialul de construcție	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Culoare	Acoperire transparentă
Lubrication nipple	1
Diametru cupolă	160 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	200 mm
Lățimea plăcii	160 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	160 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP150P65


EAN 4031582316940

Numărul de comandă 00806805

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH