

# KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625  
Objednávací číslo 00830359

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●○○○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1020 kg
Nosnost 6 km/h	850 kg
Statická Nosnost	2040 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	205 mm
Celková hmotnost	4,301 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Vyosení	58 mm
Průměr otáčení	398 mm
	✓

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625  
Objednací číslo 00830359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

