

ALPHA SMART

3370PJR125P62

EAN 4031582360561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта | Alpha smart |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 100 kg |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 155 mm |
| Общий вес | 0,859 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Узкий |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 102,5 mm |
| Поворотное соединение | 205 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 105 mm |
| Ширина пластины | 85 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

ALPHA SMART

3370PJR125P62

EAN 4031582360561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

