

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	250 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svārs	2,82 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	300 mm
Protektora plātums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	58 mm
KorpUSA plātums	50 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Pasūtījuma numurs 00038262
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

