

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Номер замовлення 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Тампінг, гібридний матеріал
Матеріал протектору	Поліамід
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	36 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44 mm
Ширина тіла	36 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech silent
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	200 kg
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,602 kg

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Номер замовлення 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

