INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	389 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1,95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH