ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech plus
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	240 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	480 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , надзвичайно важкий
Матеріал протектору	Подвійний фланець із Трек
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	26 mm
Діаметр отвору Вісь	15 mm
Довжина хаба	32 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер замовлення 00860912

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH