

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Levina stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	190 mm
Àmplia general	59 mm
Pes total	0,77 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	113 mm
Sterferencia de giro	226 mm
Dome Dictel	59 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm



Premi
Universal
de
Disseny



El
Deutscher
Dissenyador
Club

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000


EAN 4031582364453

Número de comanda 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Premi
Universal
de
Disseny



El
Deutscher
Dissenyador
Club