

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Rumore | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Attrito | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ○ ○ ○ ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Nome del prodotto | Footmaster |
| Tipo | Ruota girevole |
| Portata a 3 km/h | 500 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 500 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 90 °C |
| Altezza totale | 102 mm |
| Larghezza complessiva | 86 mm |
| Peso complessivo | 2 kg |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|---------|
| Colore | Bianco |
| Disassamento | 46 mm |
| Raggio di piroettamento | 77,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 155 mm |
| Diametro cuffia superiore | 86 mm |

RUOTA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli, smorzante |
| Colore Ruota | Nero |
| Diametro | 63 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Larghezza corpo | 30 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|-------|
| Diametro del foro | 12 mm |
|-------------------|-------|

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Numero d'ordine 00062079
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

