



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	120 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	240 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	124 mm
Загальна ширина	82 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	32 mm
Радіус повороту	108 mm
Поворотне з'єднання	216 mm
Діаметр ковпачка	52 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Довжина пластини	95 mm
Ширина тарілки	70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	72 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	76 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	44,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	52 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

LINEA


5947UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582359893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



IF
Дизайн
Award