

# AGILA

2470UAP100R47-32-35

EAN 4031582325638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	138 mm

## КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Ви́ла Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	88 mm
Поворотне з'єднання	176 mm

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (мінімум)	32 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	35 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

# AGILA

2470UAP100R47-32-35

EAN 4031582325638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

