

## ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер заказа 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ● ●

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	500 kg
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	2,306 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Отверстие, необработанное
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	75 mm
Диаметр отверстия Ось	100 mm
Длина хаба	75 mm
Ширина тела	75 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер заказа 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

