



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm


PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Ultratech
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.3 kg


Product Drawings



ULTRATECH

ICP200x50-Ø20

EAN 4031582445183



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.