



图片可能与原产品不同

## 轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

## 表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	1.24 kg

# ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

订单号 00023479  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

